

□□□□

*□□Gyroscopier

*□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□

□□□□

*□□□ABS

*□□□□□□□□□□□□

*□□□42×6.8×21□□

*□□□□□□3.5□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□15metres

*□□□□□□□□3.7V 180MAH□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□4×1.5V□□□□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□100□

*□□□□□□□□5□7□

*□□□14□□□

*□□□□□□□□□□30□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□

USB□□□□

□□□□□

□□□□

1□□□□□□□□Manua









